


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	150
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Dijital çıktıların sayısı	2
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1				
AS-i adresleme	IR-Adresleme mümkün				
Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	B				
AS-i ID kod [hex]	A.E				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	-	-	3	4
	Soket	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Çıkış	1	2	-	-
	Soket	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	115
Montaj şekli	AS-i arabirimi, FC-E alt parça için
Malzemeler	PBT; Conta: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.
	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E:

Bağlantı



Soketli: M12