


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

AnalogModule 1A0 ST

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2611

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	135

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Voltaj aralığı DC [V]	13...36; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	100
Kısa devre koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-7.1
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	1

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir
--------------	---

AC2605



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

AnalogModule 1A0 ST

Malzemeler	PA; PVC
------------	---------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, sarı
		1 x LED, kırmızı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Aktüatör beslemesi +24V
I-	Aktüatör beslemesi 0V
AA	Analog çıkış +
0V	Analog çıkış 0V