


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
Ölçme aralığı [°C]	-200...850

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 90

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	1
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet
Analog girişin çözünürlüğü	16 / 0,1 °C

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı [°C]	-200...850
--------------------	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
------------------------	--------



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Koruma	IP 20	
AS-i parametreleri		
AS-i Profil	S-7.1	
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	1
Mekanik özellikleri		
Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir	
Malzemeler	PA; PVC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	LCD-Gösterge:, E70206	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
vidalı klemens:		
Bağlantı		

