



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2709

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 250
Maks. akım yükü toplamı	[A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4; (iki yönlü)
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	15...29
Giriş akımı High [mA]	> 3
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	50



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Kısa devre koruması		evet
Elektriksel olarak ayrılmış		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 00
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
AS-i parametreleri		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	0
Mekanik özellikleri		
Montaj şekli		Klöckner-Möller kutu için RMQ16: I 8
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	kısa devre	LED, kırmızı
Açıklamalar		
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.	
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		

