



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI/4DO T C

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 240
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 3,5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	4



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI/4DO T C

Devre	PNP	
Voltaj aralığı DC [V]	10...30; (PELV e uygun)	
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000	
Kısa devre koruması	evet	
Elektriksel olarak ayrılmış	evet	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70	
Koruma	IP 20	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
AS-i parametreleri		
AS-i Profil	S-7.0	
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7	
AS-i ID kod [hex]	0	
Mekanik özellikleri		
Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir	
Malzemeler	PA; PVC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil
	kısa devre	LED, kırmızı
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Combicon soket; E70198	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.	
Paket miktarı	1 adet	


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI/4DO T C

Elektriksel bağlantı

COMBICON:

Bağlantı



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
E+	Aktüatör beslemesi +24V
E-	Aktüatör beslemesi 0V
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
O1...O4	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...4