


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DO T ST

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	10...30; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-8.0
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	8



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DO T ST

AS-i ID kod	[hex]	0
AS-i sertifikası		01601

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir
Malzemeler	PA; PVC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil
	kısa devre	LED, kırmızı


Açıklamalar

Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Bağlantılar AS-i kablосуyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Aktüatör beslemesi +24V
E-	Aktüatör beslemesi 0V
O1...O4	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...4