



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI C

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 280

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 3
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Devre	PNP

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 20



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI C

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
AS-i parametreleri		
AS-i Profil		S-0.0
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0
AS-i ID kod	[hex]	0
Mekanik özellikleri		
Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir	
Malzemeler	PA; PVC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
COMBICON:		
Bağlantı		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4