



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R C

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	60
Maks. akım yükü toplamı [A]	6
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Röle çıkışlarının sayısı: 4
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AUX
Güç kaynağı [V]	18...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Voltaj aralığı DC [V]	24



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R C

Voltaj aralığı AC	[V]	240
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	2500
Röle çıkışlarının sayısı		4
Kısa devre koruması		hayır
Elektriksel olarak ayrılmış		evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Koruma		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i parametreleri

AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	0

Mekanik özellikleri

Montaj şekli		DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir
Malzemeler		PA; PVC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)		Combicon soket:, E70198
-------------------------	--	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektriksel bağlantı

COMBICON:

Bağlantı



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
L1	Harici besleme - (DC) / L1 (AC)
N	Harici besleme - (DC) / N (AC)
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
O1...O4	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...4