


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5200

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2
Ek gerilim kaynağı	[V]	24 DC

Girişler

Güç kaynağı	[V]	20...30
-------------	-----	---------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	AS-i arabirimin FK alt parçaları
Malzemeler	PBT

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


AS-Interface modülü

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Soketli: M12; kodlama: A



1	AS-i +
3	AS-i -