


AS-Interface modülü

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5205

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 135

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-Interface modülü

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85			
Koruma		IP 67			
Testler / Onaylar					
EMC		EN 50295			
AS-i parametreleri					
AS-i Profil		S-0.0			
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0			
AS-i ID kod	[hex]	0			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	3+4	3+4
Mekanik özellikleri					
Montaj şekli		AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı			
Malzemeler		PBT			
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma			LED, yeşil	
	Fonksiyon			LED, sarı	
Açıklamalar					
Paket miktarı		1 adet			
Elektriksel bağlantı					
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:					
Soketli: M12; kodlama: A					
1 2 4 3					