


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

Moduloberteil aktiv,

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2018

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
2 buton / LED yeşil
3 buton / LED kırmızı



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 55

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil		S-3.F				
AS-i I/O konfigürasyonu		[hex]3				
AS-i ID kod		[hex]F				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		buton	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1

**AS-i arayüzü ışıktandırılmış basma buton modülü**

Moduloberteil aktiv,

Mekanik özellikleri	
Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı
Malzemeler	PBT
Açıklamalar	
Açıklamalar	Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır. Gövde ve düğmeler etiketlenebilir.
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:	