


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

Moduloberteil aktiv,

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Etiket
- 2 buton / LED mavi
- 3 buton / LED mavi



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 55

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	3			
AS-i ID kod	[hex]	F			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	buton	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı
Malzemeler	PBT



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

Moduloberteil aktiv,

Açıklamalar	
Açıklamalar	Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır. Gövde ve düğmeler etiketlenebilir.
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:	