


AS-Interface modülü

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5208

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 35
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	24; (PELV e uygun; M12-konektör aracılığı ile)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (DC-12)
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

