


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2027

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Tüp bağlantısı Ø 8 mm
2 Etiket

**Elektriksel özellikleri**

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 200
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Pnömatik çıkış sayısı : 2
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet



AS-Interface airbox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Çıkışlar					
Elektriksel yapı	AS-i				
Pnömatik çıkış sayısı	2				
Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...55			
Çalışma sıcaklığı hakkında	kuru basınçlı hava kullanıldığında : -25...55 °C				
Koruma	IP 67				
Testler / Onaylar					
EMC	EN 50295				
AS-i parametreleri					
AS-i Profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	3			
AS-i ID kod	[hex]	F			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Girişler / Çıkışlar	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekanik özellikleri					
Montaj şekli	vidalı montaj				
Malzemeler	PE				
Pnömatik sistem	2 x 3/2-yollu valf				
Çalışma basınç aralığı	[bar]	2...8			
Çalışma basınç aralığı	[MPa]	0,2...0,8			
Çalışma basıncı aralığı notu	olası basınç yükselmelerini içerir				
6/5 bar daki hava akışı	[l/min]	350			
6/0 bar daki akış hızı	[l/min]	550			
İzin verilebilen basınçlı hava	filtrelenmiş (5 µm); yağlanmış (ISO-VG10) veya yağlanmamış				
Boru tertibatı	Legris LF 3000/8				
Egzoz	egzoz boru bağlantısı ile deşarj edilebilir				
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Fonksiyon	LED, sarı			
Açıklamalar					
Açıklamalar	Lütfen "Yüklemeler" altında basınçlı hava ve EMC/ESD notlarına bakınız				
Paket miktarı	1 adet				
Elektriksel bağlantı					
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:					
Soketli: M12; kodlama: A					
