


## AS-i arayüzü üniversal modül

EMS/Module/4DI/CCT



1 Etiket



## Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

## Elektriksel özellikleri

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Çalışma gerilimi [V]              | 26,5...31,6 DC |
| AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 200            |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
|-----------------------|------------------------------|

## Girişler

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Dijital girişlerin sayısı                     | 4       |
| Dijital girişlerin devresi                    | PNP     |
| Sensör giriş beslemeleri                      | AS-i    |
| Güç kaynağı [V]                               | 20...30 |
| Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]      | 160     |
| Giriş akımı High [mA]                         | > 5     |
| Giriş akımı Low [mA]                          | < 3     |
| Anahtarlama sinyali High [V]                  | > 10    |
| Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet    |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
| Koruma                 | IP 65    |



## AS-i arayüzü üniversal modül

EMS/Module/4DI/CCT

| Testler / Onaylar                                  |  |                                                                     |     |              |     |     |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----|
| EMC                                                |  | EN 50295                                                            |     |              |     |     |
| AS-i parametreleri                                 |  |                                                                     |     |              |     |     |
| AS-i master profili                                |  | M2; M3; M4                                                          |     |              |     |     |
| AS-i Profil                                        |  | S-0.0.F                                                             |     |              |     |     |
| AS-i I/O konfigürasyonu                            |  | [hex]                                                               |     | 0            |     |     |
| AS-i ID kod                                        |  | [hex]                                                               |     | 0.F          |     |     |
| Veri bitleri                                       |  | Data bit                                                            | D0  | D1           | D2  | D3  |
|                                                    |  | atama                                                               | I-1 | I-2          | I-3 | I-4 |
| Mekanik özellikleri                                |  |                                                                     |     |              |     |     |
| Ağırlık                                            |  | [g]                                                                 |     | 182          |     |     |
| Montaj şekli                                       |  | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |     |              |     |     |
| Malzemeler                                         |  | PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303)                           |     |              |     |     |
| Gösterge / Kontroller                              |  |                                                                     |     |              |     |     |
| Gösterge                                           |  | Çalışma                                                             |     | LED, yeşil   |     |     |
|                                                    |  | Hata                                                                |     | LED, kırmızı |     |     |
|                                                    |  | Fonksiyon                                                           |     | LED, sarı    |     |     |
| Elektriksel bağlantı                               |  |                                                                     |     |              |     |     |
| Modül bağlantısı                                   |  | Yassı kablo                                                         |     |              |     |     |
| Açıklamalar                                        |  |                                                                     |     |              |     |     |
| Paket miktarı                                      |  | 1 adet                                                              |     |              |     |     |
| Elektriksel bağlantı                               |  |                                                                     |     |              |     |     |
| Yaylı klemens:                                     |  |                                                                     |     |              |     |     |
| modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: |  |                                                                     |     |              |     |     |