


AS-i arayüzü üniversal modül

EMS/Module/4DI/CCT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 50

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı		4
Sensör giriş beslemeleri		AS-i
Giriş akımı High	[mA]	3...5
Giriş akımı Low	[mA]	0,5...1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil		S-0.F
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0
AS-i ID kod	[hex]	F



AS-i arayüzü üniversal modül

EMS/Module/4DI/CCT

Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	atama	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Parametre bitleri	Parametre bit i	Fonksiyon			
	P0	sensör izleme	: I1	aktif değil	* / aktif
	P1	sensör izleme	: I2	aktif değil	* / aktif
	P2	sensör izleme	: I3	aktif değil	* / aktif
	P3	sensör izleme	: I4	aktif değil	* / aktif

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı
Malzemeler	PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Yaylı klemens:

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: