


AS-i arayüzü üniversal modül

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2035

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 60
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	24; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65



AS-i arayüzü üniversal modül

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Profil		S-8.0				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		8				
AS-i ID kod [hex]		0				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Tanım	O-1	O-2	O-3	O-4
Parametre bitleri		Parametre bit i	Fonksiyon			
		P0	tüm çıkışlar için bekçiköpeği (Watchdog) fonksiyonu	:	aktif	* / aktif değil
		P1	kullanılmıyor			
		P2	kullanılmıyor			
		P3	kullanılmıyor			
Mekanik özellikleri						
Montaj şekli		FC-E veya SC alt parçalar için AS-i arabirimi				
Malzemeler		PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303)				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma			LED, yeşil	
		Fonksiyon			LED, sarı	
Açıklamalar						
Paket miktarı		1 adet				
Elektriksel bağlantı						
Yaylı klemens:						
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E / PG:						