


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5205

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



#### Elektriksel özellikleri

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| Çalışma gerilimi | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Akım tüketimi    | [mA] | < 235          |

#### Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
|-----------------------|------------------------------|

#### Girişler

|                                               |      |         |
|-----------------------------------------------|------|---------|
| Dijital girişlerin sayısı                     |      | 4       |
| Dijital girişlerin devresi                    |      | NPN     |
| Sensör giriş beslemeleri                      |      | AS-i    |
| Güç kaynağı                                   | [V]  | 20...30 |
| Maks. Girişlerin toplam akım değeri           | [mA] | 200     |
| Giriş akımı High                              | [mA] | > 5     |
| Giriş akımı Low                               | [mA] | < 1,5   |
| Anahtarlama sinyali High                      | [V]  | > 10    |
| Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler |      | evet    |


#### Çıkışlar

|                  |      |
|------------------|------|
| Elektriksel yapı | AS-i |
|------------------|------|



## AS-Interface modülü

EMS-Module 4DI M12

| Çalışma Koşulları                                                                   |  |           |                                                                     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Çalışma sıcaklığı                                                                   |  | [°C]      | -25...85                                                            |     |     |     |
| Koruma                                                                              |  |           | IP 67                                                               |     |     |     |
| Testler / Onaylar                                                                   |  |           |                                                                     |     |     |     |
| EMC                                                                                 |  |           | EN 50295                                                            |     |     |     |
| AS-i parametreleri                                                                  |  |           |                                                                     |     |     |     |
| AS-i Profil                                                                         |  |           | S-0.0                                                               |     |     |     |
| AS-i I/O konfigürasyonu                                                             |  | [hex]     | 0                                                                   |     |     |     |
| AS-i ID kod                                                                         |  | [hex]     | 0                                                                   |     |     |     |
| Veri bitleri                                                                        |  | Data bit  | D0                                                                  | D1  | D2  | D3  |
|                                                                                     |  | Soket     | I-1                                                                 | I-2 | I-3 | I-4 |
|                                                                                     |  | Pin       | 2+4                                                                 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
| Mekanik özellikleri                                                                 |  |           |                                                                     |     |     |     |
| Montaj şekli                                                                        |  |           | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |     |     |     |
| Malzemeler                                                                          |  |           | PBT                                                                 |     |     |     |
| Gösterge / Kontroller                                                               |  |           |                                                                     |     |     |     |
| Gösterge                                                                            |  | Çalışma   | LED, yeşil                                                          |     |     |     |
|                                                                                     |  | Fonksiyon | LED, sarı                                                           |     |     |     |
| Açıklamalar                                                                         |  |           |                                                                     |     |     |     |
| Açıklamalar                                                                         |  |           | Modül en çok 15 kere tekrar adreslenebilir.                         |     |     |     |
| Paket miktarı                                                                       |  |           | 1 adet                                                              |     |     |     |
| Elektriksel bağlantı                                                                |  |           |                                                                     |     |     |     |
| modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:                                  |  |           |                                                                     |     |     |     |
| Soketli: M12; kodlama: A                                                            |  |           |                                                                     |     |     |     |
|  |  |           |                                                                     |     |     |     |

## AS-Interface modülü

EMS-Module 4DI M12

### Bağlantı

