


AS-i arayüzü CompactLine modülü

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5224

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	135
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,09
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	90
Giriş akımı High [mA]	> 5



AS-i arayüzü CompactLine modülü

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Giriş akımı Low	[mA]	< 1,5				
Anahtarlama sinyali High	[V]	> 10				
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet				
Çıkışlar						
Elektriksel yapı		AS-i				
Dijital çıktıların sayısı		2				
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	90				
Kısa devre koruması		evet				
Elektriksel olarak ayrılmış		hayır				
Çalışma Koşulları						
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85				
Koruma		IP 67				
Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Profil		S-3.F				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	3				
AS-i ID kod	[hex]	F				
AS-i sertifikası		04201				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Soket	IN1	IN2	IN2	OUT4
		Pin	2+4	4	2	4
Mekanik özellikleri						
Montaj şekli		AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı				
Malzemeler		PBT				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Açıklamalar						
Açıklamalar		MOVISWITCH portu modül üst parçası SEW motor sürücüler için bir arayüz olarak kullanılır.				
		S2 soketindeki port, motoru döndüren ve kapatan bir giriş ve çıkış kombinasyonu içerir.				
		Aşırı yükleme durumunda geribildirim.				
		Soket 1 üzerinde ek bir giriş ve soket 4 üzerinde bir çıkış da kullanılabilir.				
Paket miktarı		1 adet				

AS-i arayüzü CompactLine modülü


MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Soketli: M12; kodlama: A

Soketli: M12; kodlama: A



1	Besleme L+
2	Anahtarlama çıkışı 3 release
3	Besleme L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Veri girişi 2 hazır
	Girişler
1	Sensör beslemesi L+
2+4	Veri girişi içeride köprülenmiş
3	Sensör beslemesi L-