


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

c2S-Module 2BI 2LO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2396

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
- 2 LED
- 3 buton 2 / LED 2
- 4 buton 1 / LED 1



Uygulama

Dizayn	Değiştirilebilir ek renkler
Uygulama	saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	55

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
--------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
---------------	-----



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

c2S-Module 2BI 2LO

Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i master profili	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	B				
AS-i ID kod [hex]	A.E				
AS-i sertifikası	49201				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	buton	-	-	1	2

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	104				
Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı				
Malzemeler	PBT				

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			
	buton	2 x LED, beyaz			

Aksesuarlar

Parçalar	kapak desteği: 2				
	renk gömme: 2, kırmızı				
	2, yeşil				
	2, sarı				
	2, mavi				
	2, beyaz				

Açıklamalar

Açıklamalar	Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır.				
	Gövde ve düğmeler etiketlenebilir.				
Paket miktarı	1 adet				

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: