


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

EMS-Module 2BI 2LO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2398

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
- 2 LED
- 3 buton 2 normalde açık / yeşil
- 4 buton 1 normalde kapalı / kırmızı



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	55

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
--------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
---------------	-----



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

EMS-Module 2BI 2LO

Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i master profili	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	B				
AS-i ID kod [hex]	A.E				
AS-i sertifikası	49203				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	buton	-	-	1	2

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	97				
Montaj şekli	AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı				
Malzemeler	PBT				

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Kapak çıkartma aleti:, E70206				
-------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Açıklamalar

Açıklamalar	Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır.				
	Gövde ve düğmeler etiketlenabilir.				
Paket miktarı	1 adet				

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: