


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

Modül aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2257

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Adresleme soketi



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 235
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4; (iki yönlü)
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı	[V] 20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri	[mA] 200
Giriş akımı High	[mA] > 5
Giriş akımı Low	[mA] < 1,5
Anahtarlama sinyali High	[V] > 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

Modül aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	10...30; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-7.0
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	0
AS-i sertifikası	05001

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	DIN ray montajlı
Malzemeler	PA; PVC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

