


AC2215



AS-Interface tekrarlayıcı

SmartLine25 AS-i Repeater

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 vidalı terminaller ile COMBICON konektör isteğe bağlı



Uygulama

Uygulama

AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	26,5...31,6
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	2
Düşük gerilim izleme	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...55
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar


EMC	EN 50295
-----	----------

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN ray montajlı
Malzemeler	PA 6.6

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	2 x LED, yeşil
	kısa devre	2 x LED, kırmızı



AS-Interface tekrarlayıcı

SmartLine25 AS-i Repeater

Açıklamalar

Açıklamalar

AS-i Extender (mesafe arttırıcı) adres kullanmaz.

Master başına düşen modül sayısı değişmeden kalır.


Parametre girişi gerekli değildir.

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



A1+	AS-i + dizisi 1
A1-	AS-i - dizisi 1
A2+	AS-i + dizisi 2
A2-	AS-i - dizisi 2