


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: AC3217

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

Kontrol kabinine montaj

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	10...53; (Harici besleme)
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	53; (harici beslemeli: 28 mA)
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24 DC
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog girişlerin sayısı: 4

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i / AUX
Analog girişlerin sayısı	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog giriş (gerilim) [V]	0...10
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler	hayır
Analog girişin çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 mV)

AC2217



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...85
Koruma		IP 20
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	120
AS-i parametreleri		
AS-i adresleme		Adresleme soketi
Genişletilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.E
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	168,5
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Malzemeler		PA 6.6
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil Gerilim AS-i / 24 V AUX
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı Kanallar 1...4
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektriksel bağlantı

COMBICON:

Bağlantı

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Sensör beslemesi +24V
V1...4	Analog giriş Gerilim
I-	Sensör beslemesi 0V
0V	Analog giriş 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Harici sensör beslemesi +24V
E-	Harici sensör beslemesi 0V