


Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2315

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Sensör 1
2 Sensör 2



Ürün özellikleri

Algılama mesafesi	[mm]	4
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	4
-------------------	------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
-------------------------	-------	---

**Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID kod	[hex]	F
AS-i sertifikası		15102

Mekanik özellikleri

Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35
Malzemeler		PBT

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

**Bağlantı**