


Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2310

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Sensör 1
2 Sensör 2



Ürün özellikleri

Algılama mesafesi	[mm]	4
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	4
-------------------	------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67




Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i parametreleri		
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	F
AS-i sertifikası		15101
Mekanik özellikleri		
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35
Malzemeler		PBT; PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - Soket		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik



Bağlantı		
Ausgänge		
3	Harici gerilim -	
4	Anahtarlama çıkışı +	
1, 2, 5	nicht belegt	

Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik		



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	