


AC2315



Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 Sensör 1
- 2 Sensör 2



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	4
Boyutlar [mm]	55 x 60 x 35

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 40

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

**Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[yıl]	924
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.1
Genişletilmiş adresleme modu		evet
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0
AS-i ID kod	[hex]	A.F
AS-i sertifikası		74901
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	149,5
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35
Malzemeler		PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj pulu
		soket başlı vidalar: 2 x M5 x 35
		Rondelalar: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)		


AC2315



Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Bağlantı



Elektriksel bağlantı

1	AS-i +
3	AS-i -