


Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 Sensör 1
2 Sensör 2



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	4
Boyutlar [mm]	55 x 60 x 35

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 160

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
------------------------	----------

**Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Koruma

IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [yıl]	310	

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
Genişletilmiş adresleme modu	evet
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	A.E
AS-i sertifikası	75002

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	179
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	55 x 60 x 35
Malzemeler	PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar


Parçalar	Montaj pulu
	soket başlı vidalar: 2 x M5 x 35
	Rondelalar: 2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı**Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

**Çıkışlar**

3	Harici gerilim -
4	Anahtarlama çıkışı 1 +

AC2316




Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



Bağlantı



Elektriksel bağlantı

1	AS-i +
3	AS-i -