


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

Push-button modul 8I/8O

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 yeşil
2 kırmızı



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 00

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-7.F
-------------	-------



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	F
AS-i sertifikası		14401
Mekanik özellikleri		
Malzemeler		ön panel: Alüminyum
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Kapak çıkartma aleti:, E70206
Açıklamalar		
Açıklamalar		Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır. Gövde ve düğmeler etiketlenebilir.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
COMBICON:		