


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Etiket



Uygulama

Dizayn	Değiştirilebilir ek renkler
Uygulama	saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	55

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
--------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.11; 3.0
Geniştirilmiş adresleme modu	evet
AS-i master profili	M2; M3; M4



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7				
AS-i ID kod [hex]	A.E				
AS-i sertifikası	133801				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	buton 1	DI-0	-	-	-
	buton 2	-	DI-1	-	-

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	140
Montaj şekli	DIN ray montajlı
Boyutlar [mm]	89,6 x 46 x 45
Malzemeler	PA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
İşletme parçaları	2	serbestçe programlanabilir ışıklı fonksiyon tuşları

Elektriksel bağlantı	
Modül bağlantısı	M12

Aksesuarlar	
Parçalar	kapak desteği: 2
	renk gömme: 2, kırmızı
	2, yeşil
	2, sarı
	2, mavi
	2, beyaz

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
----------------------	--



1 AS-i +
3 AS-i -