


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Etiket



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	55

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
--------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.11; 3.0
Genişletilmiş adresleme modu	evet
AS-i master profili	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-7.A.E



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7				
AS-i ID kod	[hex]	A.E				
AS-i sertifikası		133801				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3	
	LED 1	DO-0	-	-	-	
	LED 2	-	DO-1	-	-	
	buton 1	DI-0	-	-	-	
	buton 2	-	DI-1	-	-	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	133
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Boyutlar	[mm]	89,6 x 46 x 45
Malzemeler		PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
İşletme parçaları	2	serbestçe programlanabilir ışıklı fonksiyon tuşları


Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	M12
------------------	-----

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı



1	AS-i +
3	AS-i -