


AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Etiket



Uygulama

Dizayn	Değiştirilebilir ek renkler
Uygulama	saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	55

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
--------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.11; 3.0
Geniştirilmiş adresleme modu	evet
AS-i master profili	M2; M3; M4



AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	B			
AS-i ID kod	[hex]	A.E			
AS-i sertifikası	134701				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	buton	-	-	1	2

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	137,6
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Boyutlar	[mm]	89,6 x 46 x 45
Malzemeler		PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
İşletme parçaları	2	serbestçe programlanabilir ışıklı fonksiyon tuşları

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	M12
------------------	-----

Aksesuarlar

Parçalar	kapak desteği: 2
	renk gömme: 2, kırmızı
	2, yeşil
	2, sarı
	2, mavi
	2, beyaz
	Montaj adaptörü: 1

Açıklamalar

Açıklamalar	Düğmeler (EAO tip 84) kaza sonucu dokunmaya karşı korumalıdır.
	Gövde ve düğmeler etiketlenebilir.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı



1	AS-i +
3	AS-i -