


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4 DI T C



- 1 kafes kelepçe bağlantılı erkek soket
- 2 Etiket
- 3 Adresleme soketi
- 4 DIN rayı adaptörü



Uygulama

Uygulama

Kontrol kabinine montaj

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2)
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (DC)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
------------------------	----------



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4 DI T C

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 20
Koruma sınıfları		IP 20
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[yıl]	437

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.11; 3.0
AS-i adresleme	Adresleme soketi
Genişletilmiş adresleme modu	evet
AS-i master profili	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-0.A.E
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex] 0
AS-i ID kod	[hex] A.E
AS-i sertifikası	124402
Veri bitleri	Data bit D0 D1 D2 D3
	Giriş I-1 I-2 I-3 I-4

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	126,7
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Malzemeler		Plastik; PC-GF20

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı I1...I4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i
	Hata	LED, kırmızı

Aksesuarlar

Parçalar	Yaylı klemens
----------	---------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4 DI T C

Elektriksel bağlantı

pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm

Bağlantı



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
n.c.	kullanılmıyor