


AS-Interface tekrarlayıcı

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 kafes kelepçe bağlantılı erkek soket
2 Etiket
3 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	60; (AS-i hattı başına)

Çıktılar

Elektriksel yapı	AS-i
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ... 65 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...75
Maksimum bağıl nem [%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000
Koruma	IP 20
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar

EMC	EN 62026-2
-----	------------

AC3226



AS-Interface tekrarlayıcı

SmartL25 AS-i Repeater III


UL onayı	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Güç kaynağı	Low Voltage / Limited Energy
	Dosya numarası UL	E205959
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	170
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Malzemeler		PA 6.6
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	2 x LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Combicon soket
		Veriyolu sonlandırma bağlantısı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

AS-Interface tekrarlayıcı

SmartL25 AS-i Repeater III

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



	giden AS-i kablosu
A2-	AS-i - hat 2
A2+	AS-i + hat 2
A2-	AS-i - hat 2
A2+	AS-i + hat 2
	gelen AS-i kablosu
A1+	AS-i + hat 1
A1-	AS-i - hat 1
A1+	AS-i + hat 1
A1-	AS-i - hat 1
T1	Veriyolu sonlandırma bağlantısı
T2	Veriyolu sonlandırma bağlantısı