


AC326A



Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Ürün özellikleri

Algılama mesafesi	[mm]	4
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 160
Koruma sınıfı		III

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	4
Hedef diskin çalışma aralığı	[mm]	74

AC326A



Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
ATEX onaylı		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
ATEX işareti hakkında not		sadece koruma gövdesi ile birleştirildiğinde
EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	310
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.1
Genişletilmiş adresleme modu		evet
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	A.E
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	766,5
Boyutlar	[mm]	55 x 60 x 35
Malzemeler		Gövde: PBT turuncu; kapak: PC siyah; Darbe korumalı gövde: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Darbe korumalı gövde
		Montaj levhası: 1
		soket başlı vidalar: 2 x M5 x 35
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - Soket		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik		
Bağlantı		
Ausgänge		
3	Harici gerilim -	
4	Anahtarlama çıkışı +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC326A




Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -