

AC5001




Alt parça için AS-Interface modülü

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5101

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 kilitleme civatası

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 26,5...31,6 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı AS-i
Kontak akımı < 4 A

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Montaj şekli DIN ray veya panoya montaj
Boyutlar [mm] 45 x 82,5 x 33
Malzemeler PBT

Açıklamalar

Açıklamalar Herhangi bir T veya çapraz dal için 4 vidalı giden kablo bağlantısı
Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...2,5 mm²