


AC5010



Alt parça için AS-Interface modülü

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 bağlantı pinleri
- 2 Etiket
- 3 Adresleme soketi



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kontak akımı	< 2 A

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i parametreleri

AS-i adresleme	Adresleme soketi
----------------	------------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	59,5
Montaj şekli		DIN ray veya panoya montaj
Boyutlar	[mm]	45 x 80 x 20
Malzemeler		PBT

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

modül üst parçasındaki bağlantı pinleri :

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: