


Alt para iin AS-Interface modl

EEMS-Base FC V2A



- 1 baėlantı pinleri
2 Etiket

Elektriksel zellikleri

alıřma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Ek gerilim kaynaėı	[V]	24 DC

ıkıřlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kontak akımı	< 2 A

alıřma Kořulları

alıřma sıcaklıėı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67; (kullanılan st paraya gre: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekanik zellikleri

Aėırlık	[g]	61
Montaj řekli		DIN ray veya panoya montaj
Boyutlar	[mm]	45 x 80 x 20
Malzemeler		PBT; paslanmaz elik (1.4305 / 303)

Aıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel baėlantı

modl st parasındaki baėlantı pinleri :

AS-i yassı kablo iin hızlı montaj teknolojisi: