


Alt parça için AS-Interface modülü

EEMS-Base FC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5003

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Topraklama ucu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Ek gerilim kaynağı	[V]	24 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kontak akımı	< 2 A

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	DIN ray veya panoya montaj
Boyutlar [mm]	45 x 80 x 20
Malzemeler	PBT

Açıklamalar

Açıklamalar	topraklama ucu için önerilen kablo pabucu: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Bu modül alt parçası, M12 soketinin 5. pini işlevsel toprağa (FE) bağlı olan üst parçalar ile kullanılabilir.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

modül üst parçasındaki bağlantı pinleri :

AC5021



Alt para iin AS-Interface modl

EEMS-Base FC

AS-i yassı kablo iin hızlı montaj teknolojisi: