


## Alt parça için AS-Interface modülü

EEMS-Base FC Address.socket

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5011

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Topraklama ucu  
2 Adresleme soketi

## Elektriksel özellikleri

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| Çalışma gerilimi   | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Ek gerilim kaynağı | [V] | 24 DC          |

## Çıkışlar

|                  |       |
|------------------|-------|
| Elektriksel yapı | AS-i  |
| Kontak akımı     | < 2 A |

## Çalışma Koşulları

|                   |      |                                                             |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -25...85                                                    |
| Koruma            |      | IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67) |

## AS-i parametreleri

|                |                  |
|----------------|------------------|
| AS-i adresleme | Adresleme soketi |
|----------------|------------------|

## Mekanik özellikleri

|            |      |                            |
|------------|------|----------------------------|
| Gövde      |      | DIN raya montaj için gövde |
| Boyutlar   | [mm] | 45 x 80 x 20               |
| Malzemeler |      | PBT                        |

## Açıklamalar

|             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar | topraklama ucu için önerilen kablo pabucu: A 2.8 x 0.5 DIN 46247<br>Bu modül alt parçası, M12 soketinin 5. pini işlevsel toprağa (FE) bağlı olan üst parçalar ile kullanılabilir. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# AC5023



## Alt para iin AS-Interface modl

EEMS-Base FC Address.socket

Paket miktarı

1 adet

### Elektriksel baėlantı

modl st parasındaki baėlantı pinleri :

AS-i yassı kablo iin hızlı montaj teknolojisi: