


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 3DO-Y IP67



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Maks. akım yükü toplamı [A]	3
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 3
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	3
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicLine 3DO-Y IP67

Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[yıl]	215			
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.11; 3.0				
AS-i adresleme		Adresleme soketi				
Genişletilmiş adresleme modu		evet				
AS-i master profili		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-8.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu		[hex]	8			
AS-i ID kod		[hex]	A.E			
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Çıkış	1	2	3	-
		Soket	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
		Pin	4	2 4	4	-
Mekanik özellikleri						
Ağırlık		[g]	154,3			
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı				
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Hata	LED, kırmızı			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Elektriksel bağlantı						
Modül bağlantısı		Yassı kablo				
Aksesuarlar						
Parçalar		Alt parça				
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Koruma kapağı: M12, E73004				
Açıklamalar						
Paket miktarı		1 adet				


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 3DO-Y IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Bağlantı



Soketli: M12

	Çıkışlar
	Soket O-1/2
1	kullanılmıyor
2	Anahtarlama çıkışı 2
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 1
5	kullanılmıyor
	Soket O-2
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 2
5	kullanılmıyor
	Soket O-3
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 3
5	kullanılmıyor