


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI IP67



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67



Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI IP67

Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[yıl]	404			
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.11; 3.0				
AS-i adresleme		Adresleme soketi				
Genişletilmiş adresleme modu		hayır				
AS-i master profili		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.0.E				
AS-i I/O konfigürasyonu		[hex]	0			
AS-i ID kod		[hex]	0.E			
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Giriş	1	2	3	4
		Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekanik özellikleri						
Ağırlık		[g]	155,1			
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı				
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Hata	LED, kırmızı			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Elektriksel bağlantı						
Modül bağlantısı		Yassı kablo				
Aksesuarlar						
Parçalar		Alt parça				
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Adresleme kablosu:, E70213				
		Koruma kapağı: M12, E73004				
Açıklamalar						
Açıklamalar		Sadece E70213 kodlu adresleme kablosunu kullanın.				
		Diğer üreticilerin adresleme kablolarını kullanmayın.				
		Kısa devreler veya adresleme soketinin onarılamaz deformasyonu göz ardı edilemez.				
		Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
Paket miktarı		1 adet				




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Girişler
2+4	Sensör beslemesi L+
3	Veri girişi içeride köprülenmiş
5	Sensör beslemesi L-
	kullanılmıyor