


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 2AO C IP67



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Uygulama

Uygulama	saha kurulumu
----------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	16...30 DC; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	2; (2-tel, 3-tel 4-tel aktuatörlerin bağlantısı)
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Nominal akım için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V]	10
Analog çıkışın çözünürlüğü	12 bit

Doğruluk / sapma

Ölçme hatası [son değerin % si]	0,5
---------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicLine 2AO C IP67

Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[yıl]	125	
UL onayı		Güç kaynağı	Class 2

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon		2.11; 3.0
Genişletilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.5
AS-i sertifikası		124001

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	183
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AO1...AO2
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar

Parçalar	Alt parça
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M12, E73004

Açıklamalar

Açıklamalar	AS-i ile AUX arasında ve AS-i ile analog girişler arasında elektriksel ayırım vardır. Pin 1 ve 3 ' teki aktüatör beslemesi aktüatörleri beslemek için kullanılabilir. 3 telli bağlantı dışarıdan bağlantı ile mümkündür.
Paket miktarı	1 adet




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 2AO C IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Analog çıkış
2	Aktüatör beslemesi + 24 V
3	Analog çıkış AO +
4	Aktüatör beslemesi 0 V
5	Analog çıkış AO -
5	Fonksiyonel topraklama FE