


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 2AI C IP67



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Uygulama

Uygulama	saha kurulumu
----------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250
Ters polarite koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Analog girişlerin sayısı	2; (2- ve 3-telli sensörlerin bağlantısı)
Analog giriş (akım) [mA]	4...20
Nominal gerilim için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V]	10
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler	evet
Analog girişin çözünürlüğü	12 bit

Doğruluk / sapma

Doğruluk	0,5; (ölçme aralığının son değerinin % si; elektromanyetik girişimin etkisi altında tolerans: $< \pm 1$ ölçme aralığının son değerinin % si)
----------	--



Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 2AI C IP67

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	174
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.11; 3.0
AS-i adresleme		Adresleme soketi
Genişletilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.D
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.D
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	176
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AI1...AI2
	Çalışma	LED, yeşil AS-i
	Hata	LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Modül bağlantısı		Yassı kablo
Aksesuarlar		
Parçalar		Alt parça
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Koruma kapağı: M12, E73004
Açıklamalar		
Açıklamalar		aktüatörler AS-i' den beslendiğinde maksimum yük 200 mA' i aşmamalıdır.
		sensör ve AS-i arasında elektrik bağlantısı var.
		Modül harici olarak sarı AS-i kablosundan beslenir.
Paket miktarı		1 adet




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 2AI C IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V
2	Analog giriş AI +
3	Sensör beslemesi 0V / Analog giriş AI-
5	Fonksiyonel topraklama