


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200; (tüm girişler ve çıkışlar için akım yükü: 200 mA)
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Çıkışlar					
Dijital çıktıların sayısı	2				
Devre	PNP				
Voltaj aralığı DC [V]	18...30				
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	200; (tüm girişler ve çıkışlar için akım yükü: 200 mA)				
Kısa devre koruması	evet				
Elektriksel olarak ayrılmış	hayır				
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AS-i				
Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70				
Koruma	IP 67				
Testler / Onaylar					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [yıl]	318				
AS-i parametreleri					
AS-i Versiyon	2.11; 3.0				
AS-i adresleme	Adresleme soketi				
Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i master profili	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	B				
AS-i ID kod [hex]	A.E				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	-	-	3	4
	Soket	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Çıkış	1	2	-	-
	Soket	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Mekanik özellikleri					
Ağırlık [g]	155,95				
Malzemeler	PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı				
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			
	Fonksiyon	LED, sarı			
Elektriksel bağlantı					
Modül bağlantısı	Yassı kablo				
Aksesuarlar					
Parçalar	Alt parça				
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M12, E73004				
Açıklamalar					
Paket miktarı	1 adet				

Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Elektriksel bağlantı - Girişler

Bağlantı



Soketli: M12


Girişler	
Soket I-3/4	
1	Sensör beslemesi L+
2	Veri girişi 4
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 3
5	kullanılmıyor
Soket I-4	
1	Sensör beslemesi L+
2	kullanılmıyor
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 4
5	kullanılmıyor

Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Elektriksel bağlantı - Çıkışlar

Bağlantı



Soketli: M12

	Çıkışlar
	Soket O-1/2
1	kullanılmıyor
2	Anahtarlama çıkışı 2
3	Gerilim L -
4	Anahtarlama çıkışı 1
5	kullanılmıyor
	Soket O-2
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Gerilim L -
4	Anahtarlama çıkışı 2
5	kullanılmıyor