


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4AI C AUX IP67



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Uygulama

Uygulama	saha kurulumu
----------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Ters polarite koruması	evet
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Ek gerilim kaynağı [V]	16...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	2000

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AUX
Analog girişlerin sayısı	4; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı)
Analog giriş (akım) [mA]	4...20
Nominal gerilim için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V]	10
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler	evet
Analog girişin çözünürlüğü	12 bit

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Doğruluk / sapma		
Doğruluk	0,5; (ölçme aralığının son değerinin % si; elektromanyetik girişimin etkisi altında tolerans: < ± 1 ölçme aralığının son değerinin % si)	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[yıl]	105
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon	2.11; 3.0	
Genişletilmiş adresleme modu	hayır	
AS-i master profili	M3; M4	
AS-i Profil	S-7.3.E	
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.E
AS-i sertifikası	123501	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	188
Malzemeler	PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AI1...AI4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Modül bağlantısı	Yassı kablo	
Aksesuarlar		
Parçalar	Alt parça	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M12, E73004	
Açıklamalar		
Açıklamalar	AS-i ile AUX arasında ve AS-i ile analog girişler arasında elektriksel ayırım vardır.	
	Pin 1 ve 3 ' teki aktüatör beslemesi sensörleri beslemek için kullanılabilir.	
	3 telli bağlantı dışarıdan bağlantı ile mümkündür.	
Paket miktarı	1 adet	




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V
2	Analog giriş AI +
3	Sensör beslemesi 0V
4	Analog giriş AI -
5	Fonksiyonel topraklama