


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Uygulama

Dizayn	Sadece AS-i Master Profil M4 ile çalıştırmak içindir
Uygulama	saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	50
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	2000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 40 W (IEC 60947-5-1))
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		3.0				
AS-i adresleme		Adresleme soketi				
Geniřletilmiş adresleme modu		evet				
AS-i master profili		M4				
AS-i Profil		S-7.A.7				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		7				
AS-i ID kod [hex]		A.7				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Çıkış	1	2	3	4
		Soket	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Mekanik özellikleri						
Ağırlık [g]		183				
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı				
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma		LED, yeşil		
		Hata		LED, kırmızı		
		Fonksiyon		LED, sarı		
Elektriksel bağlantı						
Modül bağlantısı		Yassı kablo				
Aksesuarlar						
Parçalar		Alt parça				
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Koruma kapağı: M12, E73004				
Açıklamalar						
Paket miktarı		1 adet				


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Bağlantı



Soketli: M12

Çıkışlar	
Soket O-1/2	
1	kullanılmıyor
2	Anahtarlama çıkışı 2
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 1
5	kullanılmıyor
Soket O-2	
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 2
5	kullanılmıyor
Soket O-3/4	
1	kullanılmıyor
2	Anahtarlama çıkışı 4
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 3
5	kullanılmıyor
Soket O-4	
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı 4
5	kullanılmıyor