


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

**Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü**

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.11; 3.0				
AS-i adresleme		Adresleme soketi				
Geniştirilmiş adresleme modu		evet				
AS-i master profili		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		0				
AS-i ID kod [hex]		A.E				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Giriş	1	2	3	4
		Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekanik özellikleri						
Ağırlık [g]		155,9				
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı				
Malzemeler		PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Hata	LED, kırmızı			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Elektriksel bağlantı						
Modül bağlantısı		Yassı kablo				
Aksesuarlar						
Parçalar		Alt parça				
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Adresleme kablosu: E70213				
		Koruma kapağı: M12, E73004				
Açıklamalar						
Açıklamalar		Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
Paket miktarı		1 adet				




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Soket M12
2+4	Sensör beslemesi I+
3	Veri girişi içeride köprülenmiş
5	Sensör beslemesi I-
	kullanılmıyor