


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 6 Çıkışlar PG-kablo rekorlu

**Elektriksel özellikleri**

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 240
Ters polarite koruması	evet
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Sensör giriş beslemeleri	AS-i / AUX
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

AC9240



AS-Interface modülü

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Devre	PNP
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68
Testler / Onaylar	
EMC	EN 50081-1 EN 61000-6-2
AS-i parametreleri	
AS-i Profil	S-0.0
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	0
AS-i ID kod [hex]	0
Mekanik özellikleri	
Malzemeler	PA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu LED, sarı Çalışma LED, yeşil
Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	PG-kablo rekoru: 2 x PG9 PG-kablo rekoru: 4 x PG7
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet