


cihaz parametre ayarlama yazılımı olmadan gönderilir



- 1 IO-Link
2 AUX
3 USB



Uygulama

Uygulama

cihazların parametre ayarı ve analizi

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC	[V]	5; (USB)
Akım tüketimi	[mA]	< 1100; (USB)
Koruma sınıfı		III
Sensör beslemesi		24 V DC

Sensör beslemesi - AUX

Port başına akım oranı	[A]	0,65
------------------------	-----	------

Sensör beslemesi - USB

Port başına akım oranı	[A]	0,15
------------------------	-----	------

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (IO-Link port Class A : 1 x 2)
Anahtarlama sinyali High	[V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low	[V] 0...5
Kısa devre koruması dijital girişler	evet



IO-Link-Interface

IO-Link Master USB 1P IP67

Çıkışlar		
Dijital çıkışların sayısı	2; (IO-Link port Class A: 1 x 2)	
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	150	
Kısa devre koruması	evet	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link; USB	
USB arabirimi sayısı	1	
IO-Link Master		
Aktarım türü	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
Port sayısı Sınıf A	1	
USB		
Versiyon	USB 2.0	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...85	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Koruma	IP 65; IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [yıl]	290	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	143,7	
Malzemeler	Gövde: PA; Soket: PA; kilit somunu: nikel kaplamalı pirinç	
Conta malzemesi	FKM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	PWR	1 x LED, yeşil/kırmızı Güç kaynağı
	IO-Link	1 x LED, yeşil/kırmızı haberleşme
	DI/DO	1 x LED, turuncu dijital giriş/çıkış
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC; M12 A-kodlu, E80121	
	USB kablo: 1 m, E12689	
	Bağlantı kablosu: 1 m, M12 A-kodlu, EVC012	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

IO-Link-Interface

IO-Link Master USB 1P IP67

Elektriksel bağlantı - AUX


Soketli: M12; kodlama: A



- | | |
|----|---------------|
| 1: | + 24 V DC US |
| 2: | kullanılmıyor |
| 3: | GND US |
| 4: | kullanılmıyor |

Elektriksel bağlantı - IO-Link

Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM



- | | |
|----|------------------------|
| 1: | Sensör beslemesi US L+ |
| 2: | dijital giriş/çıkış |
| 3: | Sensör beslemesi US L- |
| 4: | IO-Link (C/Q) |
| 5: | kullanılmıyor |

Elektriksel bağlantı - USB

; kodlama: B



- | | |
|----|---------------|
| 1: | VBUS + 5 V DC |
| 2: | Data - |
| 3: | Data + |
| 4: | GND |